



Capsuleline

CAPS 100W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Niskonapięciowa kapsuła halogenowa. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz wypełnienie o niskim stopniu sprężenia umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Capsuleline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GY6.35 [GY6.35]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	4 000 h
Cykl Przetaczania	16 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	1 850 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	22 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	100,0 W
Lamp Current (Nom)	8,33 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1

Napięcie (Nom)	12 V
Napięcie (Nom)	12 V

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T11 [T 11 mm]

Certyfikaty i zastosowania


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	106 kWh
---	---------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	Caps 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/ 10X10F
Pełna nazwa produktu	CAPS 100W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/ 10X10F
Full EOC	871150040215850
Kod zamówienia	40215850
Materiał Nr (12NC)	924040017101
Numerator - Quantity Per Pack	1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500402158
Numerator – Packs per outer box	100
EAN/UPC – Opakowanie	8711500425713

Rysunki techniczne



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

