



Capsuleline

CAPS 50W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F


Alacsonyfeszültségű halogénkapszula. Ideális megoldás kisméretű, dekoratív lámpatestek esetén. Az UV-szűrős üveg és az alacsony nyomású töltet lehetővé teszi az előtétüveg nélküli használatot. A kompakt kialakítású Capsuleline ragyogó fehér fényt biztosít hosszú élettartamon át.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GY6.35 [GY6.35]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	4 000 h
Kapcsolási ciklus	16 000
Névleges élettartam (óra)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen
Technikai adatok	
Fényáram	880 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	17,2 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	100
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	50,0 W
Fényforrás árama (névleges)	4,25 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	12 V
Feszültség (névleges)	12 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T11 [T 11 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	53 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Caps 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Teljes terméknev	CAPS 50W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Full EOC	871150040217250
Rendelési kód	40217250
Cikkszám (12NC)	924040217101
Helyi kód	13102
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500402172
Számláló – csomag külső dobozonként	100
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500425737

Méretezett rajza



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

