



# Capsuleline

## CAPS 50W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F


Lågvolts halogenlampa. Perfekt lösning för små och dekorativa armaturer. UV-blockeringsglas och lågtrycksfyllning möjliggör användning utan skyddsglas. Den kompakta Capsuleline ger klart vitt ljus under en lång livslängd.

### Produktdata

| Allmän information              |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Socket                          | GY6.35 [GY6.35]                        |
| Driftposition                   | UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] |
| Nominell livslängd              | 4 000 h                                |
| Driftcykel                      | 16 000                                 |
| Specificerad livslängd (timmar) | 4 000 h                                |
| Lighting Technology             | Halogen                                |
| Ljusteknik                      |                                        |
| Ljusflöde                       | 880 lm                                 |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 3000 K                                 |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 17,2 lm/W                              |
| Färgåtergivningsindex           | 100                                    |
| Drift och elektricitet          |                                        |
| Effektförbrukning               | 50,0 W                                 |
| Lampström (nom)                 | 4,25 A                                 |
| Tändningstid (nom)              | 0,0 s                                  |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus  | tänds direkt s                         |
| Effektfaktor (fraktion)         | 1                                      |
| Spänning (nom)                  | 12 V                                   |
| Spänning (nom)                  | 12 V                                   |
| Styrenheter och dimring         |                                        |
| Dimbar                          | Ja                                     |

| Mekanik och armaturhus                    |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ljuskällans ytbehandling                  | Klar                                    |
| Lampform                                  | T11 [T 11 mm]                           |
| Användning och godkännande                |                                         |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim           | 53 kWh                                  |
| Produktdata                               |                                         |
| Beställningsproduktnamn                   | Caps 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F |
| Fullständigt produktnamn                  | CAPS 50W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F |
| Full EOC                                  | 871150040217250                         |
| Beställningsnummer                        | 40217250                                |
| Materialnummer (12NC)                     | 924040217101                            |
| Lokal kod                                 | 8342280                                 |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                       |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8711500402172                           |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 100                                     |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8711500425737                           |

Måttskiss



| Product                                 | D (max) | L     | C (max) |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|
| Caps 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F | 12 mm   | 30 mm | 44 mm   |

