



# Capsuleline

## CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F


Nízkonapěťová halogenová kapsle vhodná pro malá dekorativní svítidla. Nízkotlaká technologie se sklem blokujícím UV paprsky umožňuje použití ve svítidlech bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Capsuleline poskytuje jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                          |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Patice krytky                             | GY6.35 [GY6.35]                            |
| Provozní poloha                           | UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)] |
| Nominální životnost                       | 4 000 h                                    |
| Cyklus zapnutí                            | 16 000                                     |
| Jmenovitá životnost (hodiny)              | 4 000 h                                    |
| Lighting Technology                       | Halogen                                    |
| Světelné technické                        |                                            |
| Světelný tok                              | 300 lm                                     |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti | 3000 K                                     |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                | 15 lm/W                                    |
| Index podání barev (CRI)                  | 100                                        |
| Provozní a elektrické                     |                                            |
| Spotřeba energie                          | 20,0 W                                     |
| Proud zdroje (jmen.)                      | 1,66 A                                     |
| Doba spuštění (jmen.)                     | 0,0 s                                      |
| Doba zahřívání do 60 % světla             | Okamžité rozsvícení plného světla s        |
| Účinník (zlomek)                          | 1                                          |
| Napětí (jmen.)                            | 12 V                                       |
| Napětí (jmen.)                            | 12 V                                       |

| Řízení a stmívání                |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Stmívatelné                      | Ano                                         |
| Mechanické a materiály           |                                             |
| Povrchová úprava žárovky         | Číré                                        |
| Tvar žárovky                     | T11 [T 11 mm]                               |
| Certifikace a použití            |                                             |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 21 kWh                                      |
| Označení a balení                |                                             |
| Objednací název produktu         | Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/<br>10X10F |
| Celý název výrobku               | CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/<br>10X10F |
| Full EOC                         | 871150040219650                             |
| Objednací kód                    | 40219650                                    |
| Číslo materiálu (12NC)           | 924040417101                                |
| Místní kód                       | 13104                                       |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                                           |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500402196                               |
| Číslování SAP – balení v krabici | 100                                         |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500425782                               |

Rozměrové výkresy



| Product                                 | D (max) | L     | C (max) |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|
| Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F | 12 mm   | 30 mm | 44 mm   |

