



Capsuleline 12V

CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Capsule halogène basse tension. La solution idéale pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le remplissage basse pression permettent une utilisation sans cache en verre. La Capsuleline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pour une longue durée de vie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GY6.35 [GY6.35]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	4.000 h
Nombre de cycles d'allumage	16.000
Durée de vie nominale (heures)	4.000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	300 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	15 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	20,0 W
Courant lampe (nom.)	1,66 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui


Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T11 [T 11 mm]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	21 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Nom de produit complet	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Code EOC	871150040219650
Code de commande	40219650
Code 12NC	924040417101
Code de commande local	13104
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500402196
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500425782

Capsuline 12V

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

