



# Capsuleline

## CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Cápsula de halogéneo de baixa tensão. Solução ideal para pequenas luminárias decorativas. O vidro com filtro UV e o enchimento de baixa pressão permitem a utilização sem vidro de cobertura. A Capsuleline compacta proporciona uma luz branca viva ao longo de uma vida útil prolongada.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GY6.35 [GY6.35]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	4.000 h
Ciclo de comutação	16.000
Vida útil nominal (horas)	4.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	300 lm
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	15 lm/W
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	20,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	1,66 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	12 V
Tensão (Nom.)	12 V


Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T11 [T 11 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	21 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Nome do produto completo	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Código do produto completo	871150040219650
Código de encomenda	40219650
N.º material (12NC)	924040417101
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500402196
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
EAN/UPC - Caso	8711500425782

## Desenho dimensional



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

