



Halogéneo para Aplicações Industriais

14527 150W GX5.3 21V 1CT

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX5.3 [GX5.3]
Posição de funcionamento	S90 [Em pé +/-90D ou Base para baixo (BDH)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	40 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Color rendering index (CRI)	100
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	150 W
Tensão (Nom.)	21 V


Tensão (Nom.)	21 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Material da lâmpada	Quartzo UV aberto
Acabamento do refletor	-
Formato da lâmpada	R50 [R 50 mm]
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	14527 150W GX5.3 21V 1CT

Halogéneo para Aplicações Industriais

Nome do produto completo	14527 150W GX5.3 21V 1CT
Código do produto completo	871150041256030
Código de encomenda	41256030
N.º material (12NC)	924041119894
Numerador – Quantidade por embalagem	1

EAN/UPC – Produto/caixa	8711500412560
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
EAN/UPC – Caso	8711500425751

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
14527 150W GX5.3 21V 1CT	50,7 mm	44,5 mm

