



# Halogen spezial

## 14530 300W GY6.35 24V 1CT/24

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	GY6.35 [GY6.35]
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	50 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	300 W
Spannung (Nom)	24 V
Spannung (Nom)	24 V

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Produktdaten	
Bestell-Produktname	14530 300W GY6.35 24V 1CT/24
Gesamtbezeichnung des Produkts	14530 300W GY6.35 24V 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871150042461730
Bestellcode	42461730
Material-Nr. (12NC)	924041420594
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500424617
Zähler - Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8711500424624

## Halogen spezial

### Abmessungsskizzen

Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14530 300W	13,5 mm	32,75	33,25	33	1,30 mm	1,25	1,20 mm	55 mm
GY6.35 24V		mm	mm	mm		mm		
1CT/24								

