



# Filament Plat monoculot

14530 300W GY6.35 24V 1CT/24

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

## Données du produit

Informations générales	
Culot	GY6.35 [GY6.35]
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	50 h

  

Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	3500 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

  

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	300 W
Tension (nom.)	24 V
Tension (nom.)	24 V

Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

  

Données du produit	
Nom du produit de la commande	14530 300W GY6.35 24V 1CT/24
Nom de produit complet	14530 300W GY6.35 24V 1CT/24
Code EOC	871150042461730
Code de commande	42461730
Code 12NC	924041420594
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500424617
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500424624

# Filament Plat monoculot

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14530 300W	13.5 mm	32.75	33.25	33	1.30 mm	1.25	1.20 mm	55 mm
GY6.35 24V		mm	mm	mm		mm		
1CT/24								

