



Reflector halógeno

6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

Las lámparas reflectoras halógenas Philips ofrecen la solución ideal y sencilla para una gran variedad de sistemas de iluminación médicos, de proyección y científicos. La fiabilidad comprobada las convierte en la opción ideal para las instalaciones de renovaciones. Los quemadores están alineados de forma precisa para brindar un rendimiento luminoso óptimo. Los reflectores dicróicos aseguran la disipación del calor hacia la parte posterior del sistema óptico, lo que ayuda a mantener al sistema óptico dentro de los límites de temperatura. Se encuentra disponible una versión especial con filtro azul que bloquea la luz no deseada por encima de 700 nm para aplicaciones de curado dental. Además, obtienes las ventajas comprobadas de la tecnología halógena como un IRC de 100, igual que la luz natural del sol, para lograr la mejor reproducción de color posible. Las lámparas halógenas también generan una luz blanca cálida confortable y conservan su gran producción de flujo luminoso prácticamente sin reducir los lúmenes durante la vida útil.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GZ6.35
Posición de funcionamiento	P90/P15
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	50 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	840 lm
Temperatura de color correlacionada	3380 K
Índice de producción de color (IRC)	100
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	150 W
Voltaje (nominal)	15 V


Voltaje (nominal)	15 V
Controles y atenuación	
Regulable	Si
Mecánica y carcasa	
Material del foco	Cuarzo transparente al UV
Acabado del reflector	-
Forma del foco	R50 [R 50 mm]
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Nombre del producto completo	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Full EOC	871150040971360

Reflector halógeno

Código del pedido	924048218504
N.º de material (12NC)	924048218504
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500409713

Numerador: paquetes por caja externa	50
EAN/UPC - Caja	8711500419231

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

