



# Halogen reflector

## EFN 75W 12V 50PK

Lampes halogènes réflecteurs – une fiabilité reconnue Les lampes halogènes réflecteurs de Philips offrent la solution idéale sans tracas pour une grande variété de systèmes d'éclairage scientifique, de projections et de systèmes médicaux. Leur fiabilité reconnue en font les lampes idéales pour les mises à niveau. Les brûleurs sont alignés avec précision pour un rendement optimal de la lumière. Les réflecteurs dichroïques assurent la dissipation de la chaleur vers l'arrière du système optique, ce qui permet à ce dernier de ne pas dépasser les limites de température. Une version spéciale avec filtre bleu bloquant la lumière non désirée au-delà de 700 nm est disponible pour les soins dentaires. En outre, vous obtenez tous les avantages reconnus de la technologie halogène comme un IRC de 100, le même que la lumière naturelle du soleil pour le meilleur rendu des couleurs possible. Les lampes halogènes créent aussi une lumière blanche chaude et confortable et elles maintiennent leur flux lumineux élevé, avec presque aucune réduction lumineuse, tout au long de leur durée de vie.

### Données du produit


Renseignements généraux		Commandes et gradation	
Culot-Base	GZ6.35 [GZ6.35]	Intensité variable	Oui
Position de fonctionnement	P90/P15	<b>Mécanique et boîtier</b>	
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	50 h	Matériau de l'ampoule	Quartz ouvert aux rayons UV
<b>Données techniques sur l'éclairage</b>		Fini du réflecteur	-
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100	Forme de l'ampoule	R50 [R 50 mm]
<b>Fonctionnement et électricité</b>		<b>Données de produit</b>	
Consommation	75 W	Nom du produit de la commande	6853 FO 75W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
Tension (nom.)	12 V	Nom complet du produit	EFN 75W 12V 50PK
Tension (nom.)	12 V	Full EOC	871150040974460
		Code de commande	315028

## Halogen reflector

Numéro de matériau (12 N.C.)	924048617104
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	8711500409744
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	50

EAN/CUP – Boîte	8711500419378
-----------------	---------------

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
6853 FO 75W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

