



Focusline Microprojection

14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F


Низковольтные кварцевые галогенные капсульные лампы

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G6.35 [G6.35]
Рабочее положение	S90 [Стоячее +/- 90° или цоколем вниз (BDH)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	2 000 часов
Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	-
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	95 Вт
Напряжение (ном.)	17 Вт
Напряжение (ном.)	17 Вт
Механические компоненты и корпус	
Материал колбы	Кварц, пропускающий ультрафиолет

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F
Полное название продукта	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F
Полный код продукта	871150042667350
Код заказа	924049819103
Материал № (12NC)	924049819103
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500426673
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
EAN/UPC — короб	8711500426697

Чертеж размеров



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W G6.35	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
17V 1CT/10X10F								

