




Brilliantline Dichroic

Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Kitűnő minőségű alacsonyfeszültségű halogénégő üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflektorfénybe állítja. A dikroikus bevonat meggátolja, hogy a tárgyak hőterhelést kapjanak.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU5.3 [GU5.3]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	4 000 h
Kapcsolási ciklus	16 000
Névleges élettartam (óra)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	236 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	20,0 W
Fényforrás árama (névleges)	1,7 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	12 V

Feszültség (névleges)	12 V
-----------------------	------

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	MR16 [2 hüvelyk/50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	21 kWh


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Brill 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Teljes terméknév	Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042484660
Rendelési kód	42484660
Cikkszám (12NC)	924050217101
Helyi kód	14612
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500424846

Brilliantline Dichroic

Számláló – csomag külső dobozonként 50

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8711500424860

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
Brill 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometriai adatok

174°/180°/174°

Light Distribution Diagram - Brill 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

