



Brilliantline Dichroic

Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Cam reflektör içinde üstün kaliteli, şebeke voltajı kullanan halojen yakıcı. Küçük, dekoratif armatürler için ideal çözüm; nesnelerinizi spot ışığıyla aydınlatır. Dikroik kaplama nesneye ısı iletilmesini önler.


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU5.3 [GU5.3]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Nominal kullanım ömrü	4.000 h
Anahtar Döngüsü	16.000
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	4.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	Halogen
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işın Açısı (Nom)	36 °
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	100
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	236 lm
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	20,0 W
Lamba Akımı (Nom)	1,7 A
Başlangıç Saati (Nom)	0,0 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	1
Voltaj (Nom)	12 V
Voltaj (Nom)	12 V

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	MR16 [2 inç/50 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	21 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Brill 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Tam ürün adı	Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Tam ürün kodu	871150042484660
Sipariş kodu	42484660
Malzeme No. (12NC)	924050217101
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500424846
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50
EAN/UPC - Kutu	8711500424860

Brilliantline Dichroic

Boyutlu çizim



Product	D (max)	C (max)
Brill 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometrik bilgi

1/40000 1/40000 1/40000

Light Distribution Diagram - Brill 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

