



Long Life MR-16

Long Life 20MRC16/FL36 PRO BAB 50PK

Les lampes halogènes longue durée MR16 de Philips permettent d'optimiser facilement l'aspect et la convivialité de votre marque, de votre marchandise, ainsi que l'expérience des clients, avec des coûts d'utilisation inférieurs.

Mises en garde et sécurité

• CAUTION: THIS LAMP IS PRESSURIZED AND COULD SHATTER so to avoid injury and to avoid exposure to ultraviolet radiation, this lamp should be used in a fixture that provides a protective shield of tempered glass. Provide adequate ventilation to ensure that seal temperature does not exceed 350 degrees C and use only in fixtures rated for the wattage stated on this package. To avoid risks of burns or other injury, turn power off and allow lamp to fully cool before attempting to replace. Socket condition may affect lamp life. Inspect and replace socket if deterioration has occurred.

Données du produit

Renseignements généraux		Commandes et gradation	
Culot-Base	GU5.3 [GU5.3]	Temps d'allumage (nom.)	0,0 s
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	Pleine lumière instantanée s
Durée de vie nominale	4 000 h	Facteur de puissance (fraction)	1
Cycle de commutation	16 000	Tension (nom.)	12 V
Durée de vie nominale (heures)	4 000 h	Tension (nom.)	12 V
Lighting Technology	Halogen		
Données techniques sur l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Angle du faisceau (nom.)	36 °	Intensité variable	Oui
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Finis des ampoules	Transparent
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100	Forme de l'ampoule	MR16 [2 po/50 mm]
Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal)	236 lm		
Fonctionnement et électricité		Approbation et utilisation	
Consommation	20,0 W	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	21 kWh
Courant de la lampe (nom.)	1,7 A		


Long Life MR-16

Données de produit

Nom du produit de la commande	BAB 20W GU5.3 12V MR16 36D CL 1CT/10X5F
Nom complet du produit	Long Life 20MRC16/FL36 PRO BAB 50PK
Full EOC	904667737815860
Code de commande	378158

Numéro de matériau (12 N.C.)	924050217130
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677378158
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	50
EAN/CUP – Boîte	50046677378153

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
BAB 20W GU5.3 12V MR16 36D CL 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Données photométriques

17 12000 / \ 12000 / \ 12000

Light Distribution Diagram - BAB 20W GU5.3 12V MR16 36D CL 1CT/10X5F

