



Brilliantline Dichroic (卤素灯泡系列)

Brill 20W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F

低电压、充满氙气的卤素灯管和置于两色涂层玻璃反射器内的轴丝。


产品数据

一般信息	
底盖	GU5.3 [GU5.3]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
标称使用寿命	4,000 小时
切换循环	16,000
额定使用寿命 (小时)	4,000 小时
照明技术	Halogen
灯技术	
光束角度 (标称)	60 °
相关色温 (标称)	3000 K
显色指数 (CRI)	100
90° 圆锥形光通量 (额定)	236 lm
操作和电气	
功耗	20.0 W
灯具电流 (标称)	1.7 A
启动时间 (标称)	0.0 s
60% 灯光下的预热时间	即亮 s
功率系数 (小数)	1
电压 (标称)	12 V
电压 (标称)	12 V

控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	MR16 [2 英寸/50 毫米]
审批和申请	
能耗 kWh/1000 h	21 kWh
产品数据	
订单产品名称	Brill 20W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F
完整的产品名称	Brill 20W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F
完整产品代码	871150042487760
订购代码	924050317101
材料编号 (12NC)	924050317101
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500424877
计算器 - 每个外包装箱中的包数	50
EAN/UPC - 案例	8711500424891


Brilliantline Dichroic (卤素灯泡系列)

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
Brill 20W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - Brill 20W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F

