



Brilliantline Dichroic

Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F

Bico de halogéneo de baixa tensão de qualidade superior em reflector de vidro. Solução ideal para pequenas luminárias decorativas para realce de objectos. O revestimento dicróico impede a transmissão de calor para o objecto.


Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU5.3 [GU5.3]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	4.000 h
Ciclo de comutação	16.000
Vida útil nominal (horas)	4.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo do feixe (Nom.)	24 °
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Color rendering index (CRI)	100
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	500 lm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	35,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	2,92 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	12 V
Tensão (Nom.)	12 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	MR16 [2 polegadas/50 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	37 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F
Nome do produto completo	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F
Código do produto completo	871150042493860
Código de encomenda	42493860
N.º material (12NC)	924050517101
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500424938
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC – Caso	8711500425003

Brilliantline Dichroic

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F

