




# Brilliantline Dichroic

## Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F

Brilliantline Dichroic ist die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten, die Ihre Objekte mit hellem, funkelndem Halogenlicht ins rechte Licht rücken. Die dichroitische Beschichtung verhindert dabei Wärmeübertragung auf das beleuchtete Objekt.

### Produkt Daten


| Allgemeine Informationen            |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sockel                              | GU5.3 [GU5.3]                           |
| Betriebsstellung                    | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Nennlebensdauer                     | 4.000 Stunde(n)                         |
| Schaltzyklus                        | 16.000                                  |
| Nennlebensdauer (Std.)              | 4.000 Stunde(n)                         |
| Beleuchtungstechnologie             | Halogen                                 |
| Lichttechnische Daten               |                                         |
| Ausstrahlungswinkel (Nom)           | 60 Grad                                 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)     | 3000 K                                  |
| Farbwiedergabeindex (CRI)           | 100                                     |
| Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert) | 500 lm                                  |
| Betrieb und Elektrik                |                                         |
| Energieverbrauch                    | 35,0 W                                  |
| Lampenstrom (Nom)                   | 2,92 A                                  |
| Startzeit (Nom)                     | 0,0 s                                   |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht          | Sofort volle Lichtleistung s            |
| Leistungsfaktor (Bruchteile)        | 1                                       |
| Spannung (Nom)                      | 12 V                                    |

| Spannung (Nom)                  | 12 V                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lichtregelung und Dimmen        |                                                         |
| Dimmbar                         | Ja                                                      |
| Mechanik und Gehäuse            |                                                         |
| Kolbenausführung                | Klar                                                    |
| Kolbenform                      | MR16 [2 Zoll/50 mm]                                     |
| Genehmigung und Anwendung       |                                                         |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 37 kWh                                                  |
| Produktdaten                    |                                                         |
| Bestell-Produktname             | Brill 35W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F                       |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F |
| Gesamt-Produktcode              | 871150042507260                                         |
| Bestellcode                     | 42507260                                                |
| Material-Nr. (12NC)             | 924050717101                                            |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                                       |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500425072                                           |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 50                                                      |

Brilliantline Dichroic

EAN Umverpackung8711500425096

Abmessungsskizzen



| Product                           | D (max) | C (max) |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Brill 35W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F | 51 mm   | 46 mm   |

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - Brill 35W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F

