



# Brilliantline Dicrónica

## Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F


Quemador halógeno de bajo voltaje de calidad superior en el reflector de vidrio. Solución ideal para luminarias decorativas pequeñas que colocan sus objetos en el foco de atención. El revestimiento dicróico permite la transmisión del calor al objeto.

### Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Base del casquillo	GU5.3 [GU5.3]	Regulable	Sí
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Mecánicos y de carcasa	
Vida útil nominal	4.000 hora(s)	Acabado de la bombilla	Transparente
Ciclo de encendido/apagado	16.000	Forma de la bombilla	MR16 [2 pulgadas/50 mm]
Vida útil nominal (horas)	4.000 hora(s)	Aprobación y aplicación	
Lighting Technology	Halogen	Consumo energético kWh/1000 h	37 kWh
Datos técnicos de la luz		Datos de producto	
Ángulo de haz (nom.)	60 °	Nombre de producto del pedido	Brill 35W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K	Nombre completo del producto	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F
Índice de reproducción cromática (IRC)	100	Full EOC	871150042507260
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	500 lm	Código de pedido	42507260
Operativos y eléctricos		Código 12NC	924050717101
Consumo de energía	35,0 W	Cantidad por paquete	1
Corriente de lámpara (nom.)	2,92 A	EAN/UPC - Producto/Caja	8711500425072
Hora de inicio (nom.)	0,0 s	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s	Embalaje con código EAN/UPC	8711500425096
Factor de potencia (fracción)	1		
Voltaje (nom.)	12 V		


## Brilliantline Dicroica

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
Brill 35W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

### Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - Brill 35W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F

