



Brilliantline Dichroic

Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 10D 1CT/10X5F

Kitűnő minőségű alacsonyfeszültségű halogénégő üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflektorfénybe állítja. A dikroikus bevonat meggátolja, hogy a tárgyak hőterhelést kapjanak.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU5.3 [GU5.3]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	4 000 h
Kapcsolási ciklus	16 000
Névleges élettartam (óra)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Technikai adatok

Sugárzási szög (névleges)	10 fok
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	775 lm

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel	50,0 W
Fényforrás árama (névleges)	4,2 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	12 V

Feszültség (névleges)	12 V
-----------------------	------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	MR16 [2 hüvelyk/50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	53 kWh
--------------------------------	--------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	Brill 50W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F
Teljes terméknév	Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 10D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042510260
Rendelési kód	42510260
Cikkszám (12NC)	924050817101
Helyi kód	14618
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500425102


Brilliantline Dichroic

Számláló – csomag külső dobozonként 50

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás


8711500425126

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
Brill 50W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - Brill 50W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F

