



# Brilliantline

## Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Lågvoltshalogenlampa med överlägsen kvalitet i glasreflektor. Perfekt lösning för små dekorativa armaturer, så att föremålen hamnar i blickpunkten. Dikroisk beläggning förhindrar värmeöverföring till föremålet.


### Produktdata

| Allmän information               |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Sockel                           | GU5.3 [GU5.3]                          |
| Driftposition                    | UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] |
| Nominell livslängd               | 4 000 h                                |
| Driftcykel                       | 16 000                                 |
| Specificerad livslängd (timmar)  | 4 000 h                                |
| Lighting Technology              | Halogen                                |
| Ljusteknik                       |                                        |
| Spridningsvinkel (nom)           | 36 °                                   |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)  | 3000 K                                 |
| Färgåtergivningindex             | 100                                    |
| Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde) | 775 lm                                 |
| Drift och elektricitet           |                                        |
| Effektförbrukning                | 50,0 W                                 |
| Lampström (nom)                  | 4,2 A                                  |
| Tändningstid (nom)               | 0,0 s                                  |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus   | tänds direkt s                         |
| Effektfaktor (fraktion)          | 1                                      |
| Spänning (nom)                   | 12 V                                   |
| Spänning (nom)                   | 12 V                                   |

| Styrenheter och dimring         |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Dimbar                          | Ja                 |
| Mekanik och armaturhus          |                    |
| Ljuskällans ytbehandling        | Klar               |
| Lampform                        | MR16 [2 tum/50 mm] |
| Användning och godkännande      |                    |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 53 kWh             |


| Produktdata                               |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn                   | Brill 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F                       |
| Fullständigt produktnamn                  | Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F |
| Full EOC                                  | 871150042516460                                         |
| Beställningsnummer                        | 42516460                                                |
| Materialnummer (12NC)                     | 924051017101                                            |
| Lokal kod                                 | 8341940                                                 |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                                       |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711500425164                                           |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 50                                                      |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711500425188                                           |

Måttskiss



| Product                           | D (max) | C (max) |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Brill 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F | 51 mm   | 46 mm   |

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - Brill 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

