



# Long Life MR-16

## Long Life 50MRC16/FL36 EXN 50PK

Les lampes halogènes longue durée MR16 de Philips permettent d'optimiser facilement l'aspect et la convivialité de votre marque, de votre marchandise, ainsi que l'expérience des clients, avec des coûts d'utilisation inférieurs.

### Mises en garde et sécurité

• CAUTION: THIS LAMP IS PRESSURIZED AND COULD SHATTER so to avoid injury and to avoid exposure to ultraviolet radiation, this lamp should be used in a fixture that provides a protective shield of tempered glass. Provide adequate ventilation to ensure that seal temperature does not exceed 350 degrees C and use only in fixtures rated for the wattage stated on this package. To avoid risks of burns or other injury, turn power off and allow lamp to fully cool before attempting to replace. Socket condition may affect lamp life. Inspect and replace socket if deterioration has occurred.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GU5.3 [GU5.3]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale	4 000 h
Cycle de commutation	16 000
Durée de vie nominale (heures)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen
Données techniques sur l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	36 °
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100
Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal)	775 lm
Fonctionnement et électricité	
Consommation	50,0 W
Courant de la lampe (nom.)	4,2 A

Temps d'allumage (nom.)	0,0 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	pleine lumière instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	MR16 [2 po/50 mm]
Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	53 kWh


## Long Life MR-16

### Données de produit

Nom du produit de la commande	EXN 50W GU5.3 12V MR16 36D CL 1CT/ 10X5F
Nom complet du produit	Long Life 50MRC16/FL36 EXN 50PK
Full EOC	904667737818960
Code de commande	378182
Numéro de matériau (12 N.C.)	924051017130


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677378189
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	50
EAN/CUP – Boîte	50046677378184

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
EXN 50W GU5.3 12V MR16 36D CL 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

### Données photométriques



Light Distribution Diagram - EXN 50W GU5.3 12V MR16 36D CL 1CT/10X5F

