



MR11

20MRC11/FL30 PRO FTD 50PK

Les lampes réflecteurs halogènes MRC11 à basse tension de Philips diffusent une lumière blanche et vive pour les éclairages d'accentuation.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GU4 [GU4]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale	4 000 h
Cycle de commutation	16 000
Durée de vie nominale (heures)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen
Données techniques sur l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	30 °
Flux lumineux	215 lm
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100
Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal)	215 lm
Fonctionnement et électricité	
Consommation	20,0 W
Courant de la lampe (nom.)	1,7 A
Temps d'allumage (nom.)	0,0 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	Pleine lumière instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui
Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	MR11 [1,375 po/35 mm]
Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	21 kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	FTD 20W GU4 12V MR11 30D CL 1CT/10X5F
Nom complet du produit	20MRC11/FL30 PRO FTD 50PK
Full EOC	904667737822660
Code de commande	378224
Numéro de matériau (12 N.C.)	924051317123
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677378226
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	50
EAN/CUP – Boîte	50046677378221

MR11

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
FTD 20W GU4 12V MR11 30D CL 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

