



# Brilliantline Dicróica

## Brilliantline Dichroic 35W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F


Quemador halógeno de bajo voltaje de calidad superior en el reflector de vidrio. Solución ideal para luminarias decorativas pequeñas que colocan sus objetos en el foco de atención. El revestimiento dicróico permite la transmisión del calor al objeto.

### Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Base del casquillo	GU4 [GU4]	Regulable	Sí
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Vida útil nominal	4.000 hora(s)	Acabado de la bombilla	Transparente
Ciclo de encendido/apagado	16.000	Forma de la bombilla	MR11 [1,375 pulgadas/35 mm]
Vida útil nominal (horas)	4.000 hora(s)	<b>Aprobación y aplicación</b>	
Lighting Technology	Halogen	Consumo energético kWh/1000 h	37 kWh
<b>Datos técnicos de la luz</b>		<b>Datos de producto</b>	
Ángulo de haz (nom.)	30 °	Nombre de producto del pedido	Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F
Flujo luminoso	430 lm	Nombre completo del producto	Brilliantline Dichroic 35W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K	Full EOC	871150042546160
Índice de reproducción cromática (IRC)	100	Código de pedido	42546160
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	430 lm	Código 12NC	924051517107
<b>Operativos y eléctricos</b>		Cantidad por paquete	1
Consumo de energía	35 W	EAN/UPC - Producto/Caja	8711500425461
Corriente de lámpara (nom.)	2,9 A	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Hora de inicio (nom.)	0,0 s	Embalaje con código EAN/UPC	8711500425485
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s		
Factor de potencia (fracción)	1		
Voltaje (nom.)	12 V		


## Brilliantline Dicróica

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

### Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F

