



Brilliantline Alu (aluminium)

BRILLAL 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Exceptionel lavspændingshalogenbrænder i glasreflektor. Ideel løsning til små, dekorative armaturer og til at spotbelyse genstande. Aluminiumsbelægningen forhindrer varmedannelse i baggrundsbelysningen.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU5.3 [GU5.3]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	4.000 t
Skiftecyklus	16.000
Nominel levetid (timer)	4.000 t
Lighting Technology	Halogen

Lysteknisk	
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	460 lm

Drift og el	
Strømforbrug	35,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	3,00 A
Opstarttid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1

Spænding (nom.)	12 V
Spænding (nom.)	12 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh


Produktdata	
Ordreprodukt navn	BrillAL 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Det fulde produkt navn	BRILLAL 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871150043075560
Beskrivelse af lokal kode	2056440612
Ordrekode	43075560
Materialenr. (12NC)	924057317101

Brilliantline Alu (aluminium)

Lokal ordrekode	2056440612
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500430755
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50

EAN/UPC – kasse	8711500430779
-----------------	---------------

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometriske data

120° / 120° / 120°

Light Distribution Diagram – BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

