



Brilliantline Alu (aluminium)

BRILLAL 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Exceptionel lavspændingshalogenbrænder i glasreflektor. Ideel løsning til små, dekorative armaturer og til at spotbelyse genstande. Aluminiumsbelægningen forhindrer varmedannelse i baggrundsbelysningen.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU5.3 [GU5.3]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	4.000 t
Skiftecyklus	16.000
Nominel levetid (timer)	4.000 t
Lighting Technology	Halogen

Lysteknisk

Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	780 lm

Drift og el

Strømforbrug	50,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	4,25 A
Opstarttid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	12 V

Spænding (nom.)	12 V
-----------------	------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]

Godkendelse og anvendelsesområde

Energiforbrug kWh/1000 t.	53 kWh
---------------------------	--------

Produktdata


Ordreprodukt navn	Brillal 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Det fulde produkt navn	BRILLAL 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871150043079360
Ordrekode	43079360
Materialenr. (12NC)	924057417101
Lokal ordrekode	2056440625
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Brilliantline Alu (aluminium)

EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500430793
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50

EAN/UPC – kasse	8711500430823
-----------------	---------------

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

