



Brilliantline Alu

BRILLAL 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Bruciatore alogeno a bassa tensione di qualità superiore in un riflettore in vetro. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni, per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione. Rivestimento in alluminio che evita il surriscaldamento eccessivo.

Warnings and safety

- A causa del calore diffuso dal bulbo, è richiesta una distanza minima di 0,5 mm tra il bulbo e materiali combustibili o oggetti soggetti ad essiccazione o sbiadimento.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [GU5.3]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	4.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	16.000
Durata specificata (ore)	4.000 ore
Lighting Technology	Halogen
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	780 lm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	50,0 W
Corrente lampada (Nom)	4,25 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s


Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	12 V
Tensione (Nom)	12 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	53 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Brilliantline Alu

Nome completo prodotto	BRILLAL 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871150043079360
Codice d'ordine	43079360
Codice materiale (12NC)	924057417101
Codice locale	14717

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500430793
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
EAN/UPC - Case	8711500430823

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Brillal 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - Brillal 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

