



Brilliantline Alu (Aluminium)

BRILLAL 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Laagspanningshalogeenbrander van superieure kwaliteit in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Aluminium coating voorkomt warmte in het achterwaartse licht.

Waarschuwingen en veiligheid

- In verband met de warmte die door de lamp wordt uitgestraald, is een minimumafstand van 0,5 m vereist tussen de lamp en brandbare materialen of voorwerpen die gevoelig zijn voor uitdrogen of flets worden.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	4.000 hr
Schakelcyclus	16.000
Nominale levensduur (uren)	4.000 hr
Lamptype	Halogen

Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	100
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	780 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	50,0 W
Lampstroom (nom.)	4,25 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s

Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	12 V
Spanning (nom.)	12 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	MR16 [2 inch/50 mm]

Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	53 kWh


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Volledige productnaam	BRILLAL 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Brilliantline Alu (Aluminium)

Full EOC	871150043079360
Bestelcode	43079360
Materiaalnr. (12NC)	924057417101
Lokale code	14717
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500430793
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500430823

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

