



Brilliantline Alu

BRILLAL 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Lågvoltshalogenlampa med överlägsen kvalitet i glasreflektor. Perfekt lösning för små dekorativa armaturer, så att föremålen hamnar i blickpunkten. Aluminiumbeläggning förhindrar värme i bakgrundsbelysningen.


Produktdata

Allmän information	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	4 000 h
Driftcykel	16 000
Specificerad livslängd (timmar)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgåtergivningsindex	100
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	780 lm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	50,0 W
Lampström (nom)	4,25 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	12 V
Spänning (nom)	12 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	53 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BrillAL 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Fullständigt produktnamn	BRILLAL 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871150043079360
Beställningsnummer	43079360
Materialnummer (12NC)	924057417101
Lokal kod	8341015
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500430793
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500430823


Brilliantline Alu

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

