



# MASTERLine 111

## MASTERLINE 111 45W G53 12V 45D 1CT/6

Quemador halógeno de bajo voltaje con muy alta eficiencia energética y larga vida útil gracias al revestimiento IRR en un reflector de aluminio decorativo equipado con tapa antideslumbramiento cerámica. Solución ideal para luminarias modernas de gama alta que colocan sus objetos en el foco de atención. El revestimiento de aluminio evita el calor en retroiluminación.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G53 [G53]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	4.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	16.000
Vida útil nominal (horas)	4.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz (nom.)	45 °
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	640 lm
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	45,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	3,8 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	12 V


Voltaje (nom.)	12 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	R111 [R 111 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	48 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6
Nombre completo del producto	MASTERLINE 111 45W G53 12V 45D 1CT/6
Full EOC	871150041109910
Código de pedido	41109910
Código 12NC	924058817161
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500411099
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6

# MASTERLine 111

Embalaje con código EAN/UPC


8711500437358

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6

