



MASTERLine 111

MASTERLINE 111 45W G53 12V 45D 1CT/6

Alacsonyfeszültségű halogénégő az infravörös-visszaverő bevonatnak köszönhető rendkívül magas energiahatékonysági mutatóval és hosszú élettartammal, dekoratív, kerámia káprázáskorlátozó sapkával szerelt alumínium reflektortestben. Ideális megoldás a csúcskategóriás modern lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflektorfénybe állítja. Az alumínium bevonat meggátolja a háttérvilágítás hőkibocsátását.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G53 [G53]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	4 000 h
Kapcsolási ciklus	16 000
Névleges élettartam (óra)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	45 fok
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	640 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	45,0 W
Fényforrás árama (névleges)	3,8 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	12 V

Feszültség (névleges)	12 V
-----------------------	------

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen


Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	R111 [R 111 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	48 kWh

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6
Teljes terméknév	MASTERLINE 111 45W G53 12V 45D 1CT/6
Full EOC	871150041109910
Rendelési kód	41109910
Cikkszám (12NC)	924058817161
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500411099
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500437358

MASTERLine 111

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Fotometriai adatok

Light Distribution Diagram - MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6

