



MASTERLine 111

MASTERLINE 111 45W G53 12V 45D 1CT/6

Niskonapięciowy halogenowy jarznik o znakomitej energooszczędności i trwałości dzięki powłoce IRR (blokującej wydostawanie się promieniowania podczerwonego), zamknięty w dekoracyjnym aluminiowym odbłyśniku wyposażonym w ceramiczną nasadkę antyolśnieniową. Idealne rozwiązanie dla luksusowych nowoczesnych opraw umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Aluminiowa powłoka zapobiega emisji ciepła z tyłu reflektora.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G53 [G53]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	4 000 h
Cykl Przetaczania	16 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	45 °
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	640 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	45,0 W
Lamp Current (Nom)	3,8 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s

Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	12 V
Napięcie (Nom)	12 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	R111 [R 111 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	48 kWh


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6
Pełna nazwa produktu	MASTERLINE 111 45W G53 12V 45D 1CT/6
Full EOC	871150041109910
Kod zamówienia	41109910
Materiał Nr (12NC)	924058817161

MASTERLine 111

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500411099
Numerator - Packs per outer box	6


EAN/UPC – Opakowanie	8711500437358
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6

