



Aluline 111

Aluline 111 50W G53 12V 24D 1CT/6

Low-voltage halogen burner in decorative aluminum reflector equipped with antiglare cap. Ideal solution for high-end modern luminaires, putting your objects in the spotlight. Aluminum coating prevents heat in the backlight.


产品数据

一般信息	
底盖	G53 [G53]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
标称使用寿命	3,000 小时
切换循环	12,000
额定使用寿命 (小时)	3,000 小时
照明技术	Halogen
灯技术	
光束角度 (标称)	24 °
相关色温 (标称)	3000 K
显色指数 (CRI)	100
90° 圆锥形光通量 (额定)	530 lm
操作和电气	
功耗	50.0 W
灯具电流 (标称)	4.2 A
启动时间 (标称)	0.0 s
60% 灯光下的预热时间	即亮 s
功率系数 (小数)	1
电压 (标称)	12 V
电压 (标称)	12 V

控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外形	R111 [R 111 毫米]
审批和申请	
能耗 kWh/1000 h	53 kWh
产品数据	
订单产品名称	Aluline 111 50W G53 12V 24D 1CT/6
完整的产品名称	Aluline 111 50W G53 12V 24D 1CT/6
完整产品代码	692341076322500
订购代码	924065117162
材料编号 (12NC)	924065117162
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923410763225
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	6923410764154


Aluline 111

二维绘图



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Aluline 111 50W G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - Aluline 111 50W G53 12V 24D 1CT/6

