




Csőburás varrógép izzó

Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT

Csőburás izzószálas vákuumlámpa


Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	B15 [B15]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	1 000 h
Kapcsolási ciklus	4 000
Névleges élettartam (óra)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Technikai adatok	
Fényáram	120 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	20,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,09 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T22X51 [T 22 mm x 51 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	20 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Appl 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT
Teljes terméknév	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT
Full EOC	871150025023050
Rendelési kód	25023050
Cikkszám (12NC)	924132044240
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500250230
Számláló – csomag külső dobozonként	100
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500251336

Csőburás varrógép izzó

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
Appl 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	22 mm	52 mm

