



Per Macchine da Cucire

Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT

Lampade ad incandescenza tubolari compatte con filamento rinforzato.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	B15 [B15]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	1.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	4.000
Durata specificata (ore)	1.000 ore
Lighting Technology	Incandescent

Dati tecnici di illuminazione

Flusso luminoso	120 lm
Temperatura del colore correlata	2700 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico	20,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,09 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T22X51 [T 22 mm x 51 mm]


Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
-------------------------------	--------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	Appl 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT
Nome completo prodotto	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT
Full EOC	871150025023050
Codice d'ordine	25023050
Codice materiale (12NC)	924132044240
Codice locale	20T22
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500250230
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8711500251336

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Appl 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	22 mm	52 mm

