



Päron/signal/ indikatorlampor

Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F

Rörformade lampor med klart eller matt glas

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	1 000 h
Driftcykel	4 000
Specifiserad livslängd (timmar)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Ljusteknik	
Ljusflöde	21 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningindex	100

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	7 W
Lampström (nom)	0,03 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230-240 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T17 [T 17 mm]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F
Fullständigt produktnamn	Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F
Full EOC	871150025008750
Beställningsnummer	25008750
Materialnummer (12NC)	924151144440
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500250087
Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC - Hölje	8711500251619

Päron/signal/indikatorlampor

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	17 mm	54 mm

