



Żarówka do maszyn do szycia

APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT

Tubularna lampa żarowa

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Cykl Przelączania	4 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	120 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	20,0 W
Lamp Current (Nom)	0,09 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230-240 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T22 [T 22 mm]

Certyfikaty i zastosowania

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh
---	--------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	Appl 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT
Pełna nazwa produktu	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT
Full EOC	871150025097150
Kod zamówienia	25097150
Materiał Nr (12NC)	924195444440
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500250971
Numerator - Packs per outer box	100
EAN/UPC - Opakowanie	8711500251718

Żarówka do maszyn do szycia

Rysunki techniczne

Product	D (max)	C (max)
Appl 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	22 mm	49 mm

