




# Backofenlampen (Birne)



## APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen       |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Sockel                         | E14 [E14]                               |
| Betriebsstellung               | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Nennlebensdauer                | 1.000 Stunde(n)                         |
| Schaltzyklus                   | 4.000                                   |
| Nennlebensdauer (Std.)         | 1.000 Stunde(n)                         |
| Beleuchtungstechnologie        | Incandescent                            |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere                                  |

| Lichttechnische Daten           |        |
|---------------------------------|--------|
| Lichtstrom                      | 85 lm  |
| Farbkoordinate X (Nom)          | 0,46   |
| Farbkoordinate Y (nom.)         | 0,411  |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI)       | 100    |

| Betrieb und Elektrik        |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Energieverbrauch            | 15,4 W                       |
| Lampenstrom (Nom)           | 0,06 A                       |
| Startzeit (Nom)             | 0,0 s                        |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht  | Sofort volle Lichtleistung s |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 1                            |

| Spannung (Nom)           | 230-240 V     |
|--------------------------|---------------|
| Lichtregelung und Dimmen |               |
| Dimmbar                  | Ja            |
| Mechanik und Gehäuse     |               |
| Kolbenausführung         | Klar          |
| Kolbenform               | T22 [T 22 mm] |

| Genehmigung und Anwendung       |        |
|---------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse          | G      |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 16 kWh |
| EPREL Registrierungsnummer      | 423229 |

| Produktdaten                   |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Produktname            | App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT |
| Gesamt-Produktcode             | 871150003659950                    |
| Bestellcode                    | 03659950                           |
| Material-Nr. (12NC)            | 924196244440                       |
| Anzahl pro Verpackung          | 1                                  |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste        | 8711500036599                      |

# Backofenlampen (Birne)

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 100           |
| EAN Umverpackung                | 8711500257673 |

## Abmessungsskizzen

| Product                            | D (max) | C (max) |
|------------------------------------|---------|---------|
| App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT | 22 mm   | 49 mm   |

