



Σωληνωτοί Φούρνου



APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Tubular vacuum lamps with clear glass (T-bulb)

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E14 [E14]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	1.000 h
Κύκλος λειτουργίας	4.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	1.000 h
Lighting Technology	Incandescent
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	85 lm
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,46
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,411
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	15,4 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,06 A
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Τάση (ονομ.)	230-240 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T22 [T 22 mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	16 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423229
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Πλήρες όνομα προϊόντος	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Full EOC	871150003659950
Κωδικός παραγγελίας	03659950
Αρ. υλικού (12NC)	924196244440
Τοπικός κωδικός	F15WE14
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500036599
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	100
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500257673

Σωληνωτοί Φούρνου

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product	D (max)	C (max)
App 15W E14 230~240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

