



Tubular para Horno



APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Lámparas tubulares claras de vacío.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	1.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	4.000
Vida útil nominal (horas)	1.000 hora(s)
Lighting Technology	Incandescent
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	85 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,46
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,411
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	15,4 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,06 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	230-240 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T22 [T 22 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Consumo energético kWh/1000 h	16 kWh
Número de registro EPREL	423229

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Nombre completo del producto	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Full EOC	871150003659950
Código de pedido	03659950
Código 12NC	924196244440
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500036599
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8711500257673

Tubular para Horno

Plano de dimensiones

Product	D (max)	C (max)
App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

