



# Ovn, rørformet

## Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10

Rørformet vakuum glødelampe (T-formet) med klart glas

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	1.000 t
Skiftecyklus	4.000
Nominel levetid (timer)	1.000 t
Lighting Technology	Incandescent

### Lysteknisk

Lysstrøm	90 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100

### Drift og el

Strømforbrug	15,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,06 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	230-240 V

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T22 [T 22 mm]

### Godkendelse og anvendelsesområde

Energiforbrug kWh/1000 t.	15 kWh
---------------------------	--------

### Produktdata

Ordreproduktnavn	App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10
Det fulde produktnavn	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10
Full EOC	871150024959325
Beskrivelse af lokal kode	2050028645
Ordrekode	24959325
Materialenr. (12NC)	924196244453
Lokal ordrekode	2050028645
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500249593
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500251145

## Ovn, rørformet

### Målskitse

Product	D (max)	C (max)
App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10	22 mm	49 mm

