



Ovnslamper

Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10

Rørformede lamper med klart glass (T-pære)

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	1 000 time(r)
Brytersyklus	4 000
Anslått levetid (timer)	1 000 time(r)
Lighting Technology	Incandescent
Teknisk belysning	
Lysytelse	90 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	15,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,06 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230-240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T22 [T 22 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	15 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10
Fullstendig produktnavn	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10
Full EOC	871150024959325
Lokal kodebeskrivelse	3752102
Bestillingskode	24959325
Materialenr. (12NC)	924196244453
Lokal bestillingskode	3752102
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500249593
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500251145

Ovnslamper

Målskisse

Product	D (max)	C (max)
App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1BS/10	22 mm	49 mm

