



Ozon Sysmaskin og signallamper

Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BS/10

Rørformet lampe med klar glasskolbe

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	1 000 time(r)
Brytersyklus	4 000
Anslått levetid (timer)	1 000 time(r)
Lighting Technology	Incandescent
Teknisk belysning	
Lysytelse	110 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	15,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,06 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230-240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T25 [T 25 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	15 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BS/10
Fullstendig produktnavn	Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BS/10
Full EOC	871150024957925
Lokal kodebeskrivelse	3740315
Bestillingskode	24957925
Materialenr. (12NC)	924197744454
Lokal bestillingskode	3740315
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500249579
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500251152

Målskisse

Product	D (max)	C (max)
Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BS/10	25 mm	57 mm

