



Ozon Sysmaskin og signallamper

Appliance 25W E14 230-240V T25 CL RF 1BS/10

Rørformet lampe med klar glasskolbe

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Driftposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	1 000 time(r)
Brytersyklus	4 000
Anslått levetid (timer)	1 000 time(r)
Lighting Technology	Incandescent

Teknisk belysning

Lysytelse	172 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og elektronikk

Effektforbruk	25,0 W
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spennning (nom.)	230-240 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T25 [T 25 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	25 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Appl 25W E14 230-240V T25 CL RF 1BS/10
Fullstendig produktnavn	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL RF 1BS/10
Full EOC	871150024980725
Lokal kodebeskrivelse	3776763
Bestillingskode	24980725
Materialenr. (12NC)	924199744453
Lokal bestillingskode	3776763
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500249807
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500251176

Ozon Sysmaskin og signallamper

Målskisse

Product	D (max)	C (max)
Appl 25W E14 230~240V T25 CL RF 1BS/10	25 mm	57 mm

