



Compact Source

GLD 6981P 115V 750W G9.5 10PK


The very compact filament in the Compact Source series helps create a proportionately high beam intensity and the Compact Source range is therefore ideal for the latest generation of high-performance luminaires. Also, thanks to their low energy consumption, each dimmer can serve significantly more fixtures, thereby reducing overall dimmer costs. What's more, the Compact Source lamps incorporate the innovative P3 technology, developed by Philips, which enables the lamps to be used at higher temperatures in any burning position. This results in longer lamp lifetimes, reduced lamp replacement costs, and a more consistent lighting performance over the whole lifetime of the lamp.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G9.5 [G9.5]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	300 h
Données techniques sur l'éclairage	
Température de couleur proximale (nom.)	3200 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation	750 W
Tension (nom.)	115 V
Tension (nom.)	115 V
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Fin des ampoules	Transparent
Données de produit	
Nom du produit de la commande	6981P 750W G9.5 115V 1CT/10
Nom complet du produit	GLD 6981P 115V 750W G9.5 10PK
Full EOC	871150051957325
Code de commande	134205
Numéro de matériau (12 N.C.)	924546834428
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500519573
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	8711500519580

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	H	W	L	C (max)
6981P 750W G9.5 115V 1CT/10	19 mm	9 mm	9,5 mm	60,5 mm	104 mm

