



Broadway HPL+ SE

7007/LL 575W HEAT SINK 230V 1CT/10


HPL – goedgekeurd voor Source Four™ HPL-lampen zijn voorzien van een tonvormige gloeidraad die door ETC is goedgekeurd voor gebruik in zijn Source Four™-armaturen. Helder licht van hoge kwaliteit en een hoge bundelintensiteit worden verzekerd door het optimale ontwerp van de gloeidraad, terwijl de unieke, door Philips ontwikkelde P3-technologie het mogelijk maakt de lamp te gebruiken bij hogere temperaturen, wat de levensduur van de lamp verlengt en een lichtopbrengst van constant hoge kwaliteit verzekert. Dit leidt tot minder vroegtijdige uitval en minder arbeidsuren voor onderhoud.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	HEATSINK [Heat Sink]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1.500 hr
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	575 W
Spanning (nom.)	230 V
Spanning (nom.)	230 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	7007/LL 575W Heat Sink 230V 1CT/10
Volledige productnaam	7007/LL 575W HEAT SINK 230V 1CT/10
Full EOC	871150018535825
Bestelcode	18535825
Materiaalnr. (12NC)	924555044228
Lokale code	HPL575W230VLL
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500185358
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8711500185464

Maatschets



Product	D (max)	H	W	D1	L	C (max)
7007/LL 575W Heat Sink 230V	19 mm	11,5 mm	8,6 mm	7,5 mm	60,3 mm	104 mm
1CT/10						

