



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

Lineární halogenová žárovka pro síťové napětí s špičkovou kvalitou a spolehlivostí. Nabízí dlouhou životnost a zářivé halogenové světlo. Ideální řešení pro dekorativní svítidla a bezpečnostní nebo pracovní světlomety.


Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	R7S [R7s]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	2 000 h
Cyklus zapnutí	8 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Světelné technické	
Světelný tok	8 600 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	21,5 lm/W
Index podání barev (CRI)	100
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	400,0 W
Proud zdroje (jmen.)	1,74 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinník (zlomek)	1
Napětí (jmen.)	230 V
Napětí (jmen.)	230 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T11 [T 11 mm]
Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	400 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
Celý název výrobku	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085389600
Objednací kód	85389600
Číslo materiálu (12NC)	924572144210
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900853896
Číslování SAP – balení v krabičce	100
Pouzdro – EAN/UPC	8727900853919

Plusline ES Small

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

