



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

Tosoklet netspændingshalogenlampe i enestående kvalitet og med fremragende pålidelighed. Giver en meget lang levetid og et klart halogenlys. Ideel løsning til dekorative armaturer, til sikkerhedsformål og til opgavebelysning med projektører.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	R7S [R7s]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftecyklus	8.000
Nominel levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen
Lysteknisk	
Lysstrøm	8.600 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	21,5 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	400,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	1,74 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	230 V
Spænding (nom.)	230 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T11 [T 11 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	400 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
Det fulde produktnavn	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085389600
Beskrivelse af lokal kode	2050610930
Ordrekode	85389600
Materialenr. (12NC)	924572144210
Lokal ordrekode	2050610930
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900853896
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8727900853919

Plusline ES Small

Målskitse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

