



# Plusline ES Small

## Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

Lineær halogenlyskilde med nettspenning, med enestående kvalitet og pålitelighet. Tilbyr svært lang levetid og klart halogenlys. Ideell løsning til dekorative armaturer og for sikkerhet eller flombelysningsoppgaver.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	R7S [R7s]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen

### Teknisk belysning

Lysytelse	8 600 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2900 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	21,5 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

### Drift og elektronikk

Effektforbruk	400,0 W
lyskildestrøm (nom.)	1,74 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230 V
Spenning (nom.)	230 V

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T11 [T 11 mm]

### Godkjenning og bruksområde


Energiforbruk kWh/1000 t	400 kWh
--------------------------	---------

### Produktdata

Produktnavn for bestilling	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
Fullstendig produktnavn	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085389600
Lokal kodebeskrivelse	3766559
Bestillingskode	85389600
Materialenr. (12NC)	924572144210
Lokal bestillingskode	3766559
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900853896
SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8727900853919

## Plusline ES Small

### Målskisse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

