



Broadway Studio Théâtre Fast Fit

Hi-Brite 7017G 750W 80V FastFit


Données du produit

| Informations générales | |
|---|--------------------------------------|
| Culot | PGJX50 [PGJX50] |
| Position de fonctionnement | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 300 h |
| Fonctionnement et électricité | |
| Consommation électrique | 750 W |
| Tension (nom.) | 80 V |
| Tension (nom.) | 80 V |
| Commandes et gradation | |
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |
| Mécanique et boîtier | |
| Finition ampoule | Transparent |

| Données du produit | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit de la commande | Hi-Brite 7017G 750W 80V FastFit |
| Nom de produit complet | Hi-Brite 7017G 750W 80V FastFit |
| Code EOC | 871150050795225 |
| Code de commande | 50795225 |
| Code 12NC | 924576828928 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8711500507952 |
| Conditionnement par carton | 10 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8711500507969 |

Broadway Studio Théâtre Fast Fit

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | H | W | L | C (max) | E (max) |
|---------------------------------|---------|-------|--------|-------|---------|---------|
| Hi-Brite 7017G 750W 80V FastFit | 19 mm | 10 mm | 8.5 mm | 65 mm | 125 mm | 41 mm |

